

**DYMO****Etiqueteuse électronique, Type: XTL500****Données de commande**

N° commande	085500 XTL500
GTIN	3501178733099
Classe d'article	08U

**Description****Exécution:**

Etiqueteuses électroniques **mobiles et robustes** permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une **batterie Li-Ion rechargeable**, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide. **Commande intuitive et rapide par écran tactile**, aperçu avant impression réaliste des étiquettes, **nombreux modèles d'étiquettes préchargés**, images et symboles pour des formats parfaits, revêtement en caoutchouc antichoc.

**Robuste imprimante d'étiquettes industrielle** pour l'étiquetage aisé de câbles, tableaux, rayonnages, etc. **Touches d'accès direct** pour les caractères fréquemment utilisés en électrotechnique.

**Utilisation:**

Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

**Livraison:**

Avec ruban noir sur blanc et mode d'emploi. Etiqueteuse DYMO XTL™ 500, mallette, adaptateur de charge, câble USB, batterie Li-Ion, 1 × vinyle multi-usage 54 mm × 7 m, 1 × étiquette pour câble stratifiée 38 mm × 39 mm, noir/blanc, 150 étiquettes, manuel, carte de téléchargement du logiciel.

**Remarque(s):**

- **Possibilité de paramétrer différentes langues.**

· Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.

## Description technique

Type	XTL
Nombre de styles	15
Type de découpe ruban	automatique
Couleur d'écriture	noir
Nombre de lignes de texte	1 - 27
Nombre de caractères visibles sur l'écran	48
Longueur	269 mm
Nombre de caractères/symboles disponibles	150
Type de clavier	QWERTZ
Hauteur d'écriture maximale	50 mm
Cassette adaptée	XTL
Nombre taille caractère	15
Adaptateur secteur	avec
Largeurs de ruban disponibles	6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
Largeur	160 mm
Nombre largeur caractère	2
Particularité	Mémoire d'étiquettes
Poids, batterie comprise	1996 g
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Hauteur	121 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Référence fabricant	Dymo XTL 500
Type de produit	Etiqueteuse électronique

## Accessoires

Cassette 12 mm x 7 m, vinyle Type W

085562 W