

**Garant****Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 6,1mm****Données de commande**

N° commande	122809 6,1
GTIN	4045197758873
Classe d'article	11E

**Description****Exécution:**

Le revêtement DLC sp<sup>2</sup> de la toute dernière génération avec **faible coefficient de frottement** assure une **évacuation optimale des copeaux**. Pour l'**usinage hautes performances de l'aluminium**. **Précision d'alignement** et **concentricité élevées de l'alésage** grâce aux **6 listels**.

**Remarque(s):**

Longueur des goujures  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Description technique**

Avance f dans l'alu à copeaux courts	0,45 mm/tr
Nombre de dents Z	2
Norme	Norme usine
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Tolérance Ø nominal	h7
Tolérance de queue	h6
Longueur totale L	114 mm
Longueur des goujures L <sub>c</sub>	76 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	6,1 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	66,9 mm
Revêtement	DLC
Type d'outils	Carbure monobloc

Exécution	8xD
Type	W
Angle de pointe	135 degré
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage	HPC
Semi-Standard	oui
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	325 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	360 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	315 m/min	N
PMMA Acrylique	adaptée	135 m/min	N
PEEK	adaptée	110 m/min	N
PVDF GF20	adaptée	80 m/min	N
PA 66 GF30	adaptée	70 m/min	N
PEEK GF30	adaptée	60 m/min	N
PTFE CF25	adaptée	70 m/min	N
Cu	adaptée	140 m/min	N
CuZn	adaptée	160 m/min	N
PRFV	adaptée	70 m/min	N
PRFC	adaptée	70 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		

