



## Lampe de surface sans fil à LED, Puissance absorbée: 18W



### Données de commande

N° commande	081266 18
GTIN	5708997354513
Classe d'article	08C

### Description

**Exécution:**

Eclairage sans ombres ni reflets avec diffusion élevée de la lumière.

Avec 2 niveaux d'éclairage et durée d'éclairage jusqu'à 3 heures. Pied réglable en acier, revêtu par poudre.

**Fonctionnement:**

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Adapté(s) pour:**

Trépied 081252 réf. 1,35-3.

### Description technique

Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Flux lumineux	2500 lm
Indice de protection IP	IP 54

Température de couleur	6500 K
Zone ATEX	aucune
Tension de la batterie	11,1 V
Durée d'éclairage	3 h
Capacité de la batterie	2,6 Ah
Type de batterie	Lithium-ion
Hauteur totale	280 mm
Largeur totale	103 mm
Longueur totale	288 mm
Flux lumineux niveau 2	750 lm
Valeur CRI	80
Poids	1600 g
Référence fabricant	VEGA 1500 C+R
Type de produit	Projecteurs