

HOLEX**Projecteur sans fil à LED, Puissance absorbée: 20****Données de commande**

N° commande	081286 20
GTIN	4045197796295
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.

- **Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.**
- **Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite.**
- **Agréé pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.**

Lampes de travail à LED-CMS avec vitre en verre dépoli pour un éclairage homogène et agréable.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur.

Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux	1600 lm
Zone ATEX	aucune

Indice de protection IP	IP 65
Tension de la batterie	7,4 V
Capacité de la batterie	8 Ah
Durée d'éclairage	3 h
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	1
Longueur totale	202 mm
Hauteur totale	202 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	1450 g
Puissance absorbée	20 W
Type de produit	Lampes de travail