


Garant**SNMM 190624, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Classe d'article	21G

Description

SNMM 190624 HB7020 Rayon d'angle: 2,4 mm

Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SR

Prof. coupe a_p : 2 - 12 mm

Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 300 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 300 m/min
Brise-copeaux	SR
Prof. coupe a_p	2 - 12 mm
Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7020
Application principale	P

Rayon d'angle	2,4 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMM 190624
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage