


**Garant****Fraise carbure monobloc MTC, DLC, Ø DC: 10Mmm****Données de commande**

N° commande	202270 10M
GTIN	4045197763945
Classe d'article	11X

**Description****Exécution:**

Avec **revêtement DLC sp<sup>2</sup>** de la toute dernière génération.

Avec **dépouille excentrée** et **polissage** supplémentaire dans les goujures pour une **excellente évacuation des copeaux** dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.

Cotes similaires à **DIN 6527 longue**.

**Utilisation:**

Spécialement conçues pour les applications **MTC (Multi Task Cutting)** sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

**Remarque(s):**

**NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!**

**Produits plus récents recommandés: 202004 et 202010.**

**Description technique**

Longueur de col L <sub>1</sub> avec détalonnage	38 mm
Longueur totale L	80 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Type de queue	HA
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HA
Longueur de coupe L <sub>c</sub>	30 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Ø de détalonnage D <sub>1</sub>	9,2 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm

Avance $f_z$ pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,05 mm
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts	0,04 mm
Ø dents $D_c$	10 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z	3
Tolérance Ø nominal	h6
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	DLC
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	W
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	MTC
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraise à dresser

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu.	adaptée	480 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	440 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	400 m/min	N
PMMA Acrylique	adaptée	200 m/min	N
PE-HD	Adapté	160 m/min	N
PA 66	Adapté	200 m/min	N

PEEK	adaptée	150 m/min	N
PF 31	Adapté	130 m/min	N
PVDF GF20	adaptée	180 m/min	N
POM GF25	Adapté	160 m/min	N
PA 66 GF30	adaptée	150 m/min	N
PEEK GF30	adaptée	130 m/min	N
PTFE CF25	adaptée	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	moyennement adaptée	300 m/min	N
Cu	Adapté	160 m/min	N
CuZn	Adapté	200 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		

## Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB