



Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 6mm



Données de commande

N° commande	202241 6
GTIN	4045197767035
Classe d'article	12X

Description

Exécution:

Avec **dépouille excentrée** et **polissage** supplémentaire dans les goujures pour une **excellente évacuation des copeaux** dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.

Utilisation:

Pour l'ébauche et la finition.

Description technique

Nombre de dents Z	3
Ø queue D _s	6 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Longueur totale L	57 mm
Longueur de coupe L _c	12 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Avance f _z pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,03 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Avance f _z pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts	0,025 mm
Ø dents D _c	6 mm
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Revêtement	non revêtu

Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu.	Adapté	170 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	105 m/min	N
PMMA Acrylique	Adapté	160 m/min	N
PE-HD	Adapté	110 m/min	N
PA 66	Adapté	130 m/min	N
PEEK	Adapté	110 m/min	N
PF 31	Adapté	90 m/min	N
Honeycomb Sandwich	moyennement adaptée	160 m/min	N
Cu	Adapté	120 m/min	N
CuZn	Adapté	150 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	non revêtu		
Air	moyennement adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB

