

**Garant****Etau autocentrant pneumatique, Type: 160****Données de commande**

N° commande	360180 160
GTIN	4062406198732
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

- **Course réglable + 5 mm par côté.**
- **Force de serrage réglable progressivement jusqu'à 22,5 kN. Somme arithmétique = 45 kN.**
- **Même en cas de perte d'air comprimé, l'étau autocentrant dispose d'une légère précontrainte (env. 60 kg) afin de garantir le positionnement sûr de la pièce, par ex. sur des tables alternantes.**

**Utilisation:**

Pour le serrage centré de pièces. Convient pour un **fonctionnement automatisé** via des plots de serrage à 4 canaux, mais également via des raccords latéraux.

**Accessoire(s):**

Gamme de mors 360183 – 360187.

**Description technique**

Poids	12,2 kg
Hauteur H	99,2 mm
Force de serrage maximale	22,5 kN

L	160 mm
B	160 mm
Débit d'air comprimé max.	9 bar
Course de serrage	8,5 mm
Largeur mors A	104 mm
Pour code couleur	PCV 160
Type de produit	Etaux machine