



Pointe tournante 60°, Cône morse: 6



Données de commande

N° commande	320672 6
GTIN	4062406200251
Classe d'article	32L

Description

Exécution:

- **Le corps et la pointe sont trempés.**
- **Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtages multiples.**
- **Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.**
- **Sans entretien grâce au graissage à vie.**
- **Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.**
- **Angle de pointe 60°.**

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu'il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s'exercent sur ces pièces.

La pointe de centrage est fixée à l'aide d'un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l'aide d'un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour tous types de tours, tant pour l'ébauche que pour la finition.

Ø corps D: 105 mm

Longueur utile B: 150 mm

Ø pointe max. 60° A: 50 mm

Erreur de concentricité max.: 0,01 mm

Longueur pointe C: 58,2 mm

Vitesse de rotation max.: 2800 min⁻¹

Description technique

Pour poids de la pièce	3500 kg
Longueur pointe C	58,2 mm
Longueur utile B	150 mm
Erreur de concentricité max.	0,01 mm
Ø pointe max. 60° A	50 mm
Cône morse	MK6
Ø corps D	105 mm
Vitesse de rotation max.	2800 min ⁻¹
Type de produit	Pointe de centrage