

**Meules, Ø 50,8 mm, Grain: 36****Données de commande**

N° commande	GG5401 36
GTIN	4062406201906
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Zirconium (ZA) avec **excellent rapport qualité/prix** pour une utilisation économique sur l'acier et les métaux non ferreux.

Correspond à 554018.

**Description technique**

Contenu	250
Abréviation de l'abrasif	ZA
Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Vitesse de rotation max.	25000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	disques abrasifs

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	adaptée
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée
INOX	moyennement adaptée
Ti	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	adaptée
CuZn	moyennement adaptée
à sec	adaptée

## Accessoires

disques abrasifs(ZA) Grain 36

554018 36