

Tête de coupe, droite, Système / dim. plaquette: DM/16**Données de commande**

N° commande	251714 DM/16
GTIN	4251414902985
Classe d'article	29D

Description**Exécution:**

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Système: DM

Code ISO tête de coupe: DVUNR/L

Plaquette adaptée: VNMG 1604..

Corps de base adapté: 264910 – 264922

Ø pré-perçage min. D_{min} : 50 mm

Déport: 29 mm

Longueur totale: 35 mm

Description technique

Systeme	DM
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	DVUNR/L
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Taille plaquette	16 mm
Longueur totale	35 mm
Déport	29 mm
Plaquette adaptée	VNMG 1604..
Sous-plaquette	259033 5
Vis pour sous-plaquette	259027 3
Corps de base adapté	264910 – 264922
Bride, vis, joint torique	259036 7
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui

Accessoires

Sous-plaquette	259227
Vis pour sous-plaquette	259613
Bride complète	259509
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500
Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15