

Tête de coupe, Gauche, Système / dim. plaquette: DM/12



Données de commande

N° commande	250028 DM/12
GTIN	4251414902459
Classe d'article	29D

Description

Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour **corps de base anti-vibratoires**.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Système: DM

Code ISO tête de coupe: DCLNR/L

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Corps de base adapté: 264910 – 264922

Ø pré-perçage min. D_{min} : 48 mm

Déport: 27 mm

Longueur totale: 35 mm

Description technique

Sous-plaquette	259033 2
Code ISO-Tête de coupe interchangeable	DCLNR/L
Longueur totale	35 mm
Corps de base adapté	264910 – 264922
Ø pré-perçage min. D_{\min}	48 mm
Système	DM
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Vis pour sous-plaquette	259027 2
Déport	27 mm
Bride, vis, joint torique	259036 3
Taille plaquette	12 mm
Série	Tête de coupe
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui

Accessoires

Bride complète	259505
Sous-plaquette	259224
Vis pour sous-plaquette	259612
Embout pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cN·m	659906 500