

Garant**Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette: 8/07mm****Données de commande**

N° commande	260298 8/07
GTIN	4045197797841
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Code ISO porte-outils	SDACR/L 0808M07
Taille plaquette	7 mm
Taille de queue	8 mm
Longueur totale L	150 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	8 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269021 1
Longueur de tête L ₁	12,7 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de serrage Type 1	269021 1
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX7	674248 TX7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500