



## Appareil de centrage C III avec queue de montage Ø16 mm, Lecture comparateur: 0,005mm



### Données de commande

N° commande	359610 0,005
GTIN	2050001890146
Classe d'article	38D

### Description

#### Exécution:

Pendant les opérations, le comparateur reste dans la position désirée.

- Avec queue de montage fixe Ø 16 mm, cylindrique.
- Avec chariot mobile pour une plage de travail plus grande.

#### Utilisation:

- Utilisation à l'horizontale et à la verticale.
- Centrage de perçages, d'arbres, de surfaces planes, d'arêtes de référence et de gorges par rapport à la broche de la machine-outil.
- Contrôle de concentricité de broches d'entraînement.

#### Précision:

Exactitude de centrage ou de travail 0,005 mm.

#### Livraison:

C III – Avec touche à bille Ø 5 mm 35 9660 (utilisable également pour Ø ext.).

#### Accessoire(s):

Palpeurs, voir 359650 – 359670.

#### Remarque(s):

Touches de palpation, voir 359000; 359070 et palpeurs 3D, voir 359520; 359500.

## Description technique

Vitesse rotation max. broche	50 - 100 min <sup>-1</sup>
Pression palpeur	1 N
Plage de mesure comparateur	2,5 mm
Longueur sans queue ni touche	102 mm
Lecture comparateur	0,005 mm
Ø max. chariot	116 mm
Type de produit	Appareils de centrage

---

## Accessoires

Support de cordon complet Type S	359612 S
Jeu palpeur / Rallonge	359650
Support magnétique complet Type M	359611 M