

Garant**Porte-outils à bride, à droite, Carré / plaquette: 32/19mm****Données de commande**

N° commande	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	19 mm
Sous-plaquette	259031 36
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 3232P19
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Longueur de tête L ₁	40 mm
Taille de queue	32 mm
Bride, vis, ressort	259035 7
Longueur totale L	170 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 12
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette 10 pièces Type 2	259026 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Sous-plaquette Type 36	259031 36
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500