

Garant**Porte-outils à bride, à gauche, Dimension queue / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	16 mm
Sous-plaquette	259031 35
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2525M16
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Vis pour sous-plaquette	259025 11
Longueur de tête L ₁	36 mm
Taille de queue	25 mm
Bride, vis, ressort	259035 6
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit	Porte-outils à vis
-----------------	--------------------

Accessoires

Sous-plaquette Type 35	259031 35
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX25	674248 TX25
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Vis pour sous-plaquette Type 11	259025 11
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600