

Garant**RNGN 120700, KU7415, Applications: S****Données de commande**

N° commande	255774 S
GTIN	4045197815552
Classe d'article	21H

Description

RNGN 120700 S Type d'arête de coupe: 0,05 mm × 20°
Prof. coupe a_p : 0,1 - 1 mm
Avance f: 0,3 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 300 m/min

Description technique

Applications	S
Prof. coupe a_p	0,1 - 1 mm
Type d'arête de coupe	0,05 mm × 20°
Vitesse de coupe v_c Application principale	300 m/min
Nuance	KU7415
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	S
Avance f	0,3 - 0,5 mm/tr

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Céramique
Code ISO plaquette	RNGN 120700
Nombre de changements/dents	16
Attribut des noms de produit	KU7415
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	300 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		