

Garant**Porte-outils à bride, Gauche, Carré / plaquette: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	255796 25/12
GTIN	4045197799128
Classe d'article	21T

Description technique

Sous-plaquette	259031 43
Vis pour sous-plaquette	259025 2
Longueur totale L	150 mm
Bride	259035 3
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Plaquette adaptée	RN.. 1207..
Code ISO porte-outils	CRSNR/L 2525M12
Taille de queue	25 mm
Taille plaquette	12 mm
Longueur de tête L ₁	34 mm
Sous-plaquette pour bride	259041 1
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette bride Type 1	259041 1
Vis pour sous-plaquette Type 2	259025 2
Bride complète Type 3	259035 3
Sous-plaquette Type 43	259031 43
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500