

Garant
Fraise torique carbure monobloc, DLC, Ø e8 DC / R1: 10/0,3mm

Données de commande

N° commande	206075 10/0,3
GTIN	4045197766571
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Avec **revêtement DLC sp²** de la toute dernière génération.

Avec **double angle de dépouille latérale, rayons de coupe frontale.**

Grande stabilité grâce à l'**âme renforcée.**

Tolérance: **R₁ = ±0,01 mm.**

Description technique

Avance f_z pour le copiage dans l'alu à copeaux courts	0,056 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	110 mm
Nombre de dents Z	2
Rayon de coupe R_1	0,3 mm
Longueur de coupe L_c	11 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,05 mm
Ø de détalonnage D_1	9,2 mm
Ø dents D_c	10 mm
Ø queue D_s	10 mm
Longueur totale L	150 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Angle d'hélice	30 degré
Revêtement	DLC

Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Tolérance Ø nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,1×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraises toriques

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu.	Adapté	180 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	105 m/min	N
PMMA Acrylique	Adapté	130 m/min	N
PE-HD	Adapté	80 m/min	N
PA 66	Adapté	100 m/min	N
PEEK	Adapté	80 m/min	N
PF 31	Adapté	70 m/min	N
PVDF GF20	Adapté	90 m/min	N
POM GF25	Adapté	80 m/min	N
PA 66 GF30	Adapté	70 m/min	N
PEEK GF30	Adapté	70 m/min	N
PTFE CF25	Adapté	80 m/min	N
Cu	Adapté	100 m/min	N
CuZn	Adapté	120 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		

av. arrosage min.	adaptée
à sec	moyennement adaptée
Air	Adapté
Services	
Rectification de queue Type HB	129100 HB