

**Garant****Fraise à chanfreiner GARANT Softcut® MTC, avec alésage, Angle  $\gamma$ : 15degré****Données de commande**

N° commande	215152 15
GTIN	4045197798886
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Fraise à chanfreiner à alésage. Assise de plaquette fermée de plusieurs côtés pour stabilisation des arêtes et absorption des forces verticales et radiales.

**Utilisation:**

Pour des largeurs de chanfrein élevées dans la construction métallique. Idéale pour les applications d'ébauche et de semi-ébauche.

**Remarque(s):**

Pour obtenir des surfaces lisses.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

**Description technique**

Plaquette adaptée	AP.T 1805..
Long. de chanfrein l	29,5 mm
Larg. de chanfrein possible b	27,8 mm
Ø min. D	35 mm

Angle $\gamma$	15 degré
Ø fixation	27 mm
Ø max. $D_1$	92 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Nombre de dents effectif $Z_{eff}$	3
Longueur totale $L_{tot}$	50 mm
Hteur de chanfrein possible h	7,5 mm
Série	Softcut®
Avance par dent pour $h_{max}$	0,4 mm
Nombre de plaquettes	6
Type de queue	avec alésage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219808
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8