

Garant**Fraise à chanfreiner GARANT Softcut® MTC, avec alésage, Angle γ : 75degré****Données de commande**

N° commande	215152 75
GTIN	4045197801029
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraise à chanfreiner à alésage. Assise de plaquette fermée de plusieurs côtés pour stabilisation des arêtes et absorption des forces verticales et radiales.

Utilisation:

Pour des largeurs de chanfrein élevées dans la construction métallique. Idéale pour les applications d'ébauche et de semi-ébauche.

Remarque(s):

Pour obtenir des surfaces lisses.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Larg. de chanfrein possible b	7,5 mm
Ø fixation	22 mm
Hteur de chanfrein possible h	27,8 mm
Plaquette adaptée	AP.T 1805..
Angle γ	75 degré

Nombre de dents effectif Z_{eff}	3
Ø max. D_1	50 mm
Long. de chanfrein l	29,5 mm
Ø min. D	35 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Longueur totale L_{tot}	60 mm
Série	Softcut®
Avance par dent pour h_{max}	0,11 mm
Nombre de plaquettes	6
Type de queue	avec alésage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219808
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP