



Lime flexible diamantée, Grain: D76µm



Données de commande

N° commande	529120 D76
GTIN	4007220004920
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

Support en plastique très fin revêtu **sur une face** de grain abrasif diamant. Épaisseur avec revêtement: 0,5 mm.

Utilisation:

Idéale pour les travaux de limage fins sur des surfaces concaves et convexes ou dans des fentes étroites. **Flexibilité maximale**, rayon de courbure max. 15 mm.

Description technique

Grain	D76
Degré de finesse	Fin
Dimensions	14×165 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Largeur	14 mm
Hauteur	0,5 mm
Longueur	165 mm
Rayon de courbure max.	15 mm
Type de produit	Limes diamant

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		