



## Fraise grande avance MFH mini, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/7mm



### Données de commande

N° commande	221965 40/7
GTIN	2050001942012
Classe d'article	250

### Description technique

Ø D <sub>3</sub>	33 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	40 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	1 mm
Nombre de dents Z	7
Ø fixation	16 mm
Arrosage interne	oui
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur totale L <sub>tot</sub>	40 mm
Perçage par interpolation Ø D <sub>min</sub>	73 mm
Perçage par interpolation Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Longueur de plongée oblique L pour α <sub>max</sub>	31,3 mm

Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	0,55 degré
Angle d'attaque $\kappa$	15 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

---

## Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------