

**Garant****Etau autocentrant, neutre, Largeur mors A: 80mm****Données de commande**

N° commande	360133 80
GTIN	4045197801296
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

Etau autocentrant pour une utilisation flexible.

- **Sécurité de fonctionnement absolue.**
- **Grande précision de répétabilité 0,02 mm.**
- **Réglage central variable  $\pm 0,02$  mm.**
- **Surfaces fonctionnelles trempées.**
- **Modèle robuste en acier à outils. Les surfaces sont protégées par une nitruration.**

**Avantage(s):**

Utilisation polyvalente.

- **Construction légère et souple.**

**Utilisation:**

Idéal pour l'usinage sur 5 faces, parfait pour le serrage de pièces brutes.

**Adapté(s) pour:**

Directement sur la table de la machine, la palette interchangeable ou la console triple 360156.

**Livraison:**

Avec douille 642700 réf. E12.

Comprend 2 brides de serrage.

**Accessoire(s):**

Variante de mors de serrage 360135 – 360151.

**Description technique**

Force de serrage maximale	17 kN
Largeur	80 mm
Course	22 mm
Largeur mors A	80 mm
Hauteur	50,2 mm
Longueur	110 mm
Couple	40 Nm
Poids	2,5 kg
Pour code couleur	ZC 80
Type de produit	Etaux machine

## Accessoires

Paire de mors rapportés de préhension Pour type 80	360143 80
Paire de mors rapportés en carbure Pour type 80	360135 80
Paire de mors rapportés en carbure Pour type 80	360138 80
Paire de mors prismatiques Pour type 80	360148 80
Paire de mors rapportés en carbure Pour type 80	360136 80
Paire de mors doux rapportés Pour type 80	360145 80
Paire de mors rapportés de préhension Pour type 80	360142 80
Paire de mors rapportés de préhension Pour type 80	360140 80
Paire de mors doux rapportés Pour type 80	360146 80
Paire de mors rapportés en carbure Pour type 80	360137 80
Paire de mors rapportés de préhension Pour type 80	360141 80