

**Presse à panneaux, Capacité de serrage: 55 mm****Données de commande**

N° commande	861620 55
GTIN	4008158027050
Classe d'article	83K

**Description****Exécution:**

Pompe à vide manuelle pour une pression d'aspiration maximale et donc une force de serrage de serrage horizontale maximale. Les leviers au niveau des rails de guidage permettent de compenser les différences de hauteur. L'action sur les leviers de serrage au niveau des ventouses permet de créer une dépression et la presse à panneaux adhère automatiquement au panneau.

**Utilisation:**

Pour le serrage et le positionnement de pièces sur des surfaces lisses, p. ex. la céramique, le granit, le Corian®, le plastique, la tôle et le verre.

**Remarque(s):**

Desserrer la presse à panneaux pendant le stockage pour éviter une déformation durable des plaques en caoutchouc.

Poignées à ventouse, voir 086200.

Force serrage max.: 260 N

Longueur totale: 361 mm

**Description technique**

Capacité de serrage	55 mm
Force serrage max.	260 N
Longueur totale	361 mm
Poids	1,55 kg
Largeur	147 mm

Type de produit

Presses