AEG

Scie oscillante et à onglet, Type: PS254L



Données de commande

N° commande	078229 PS254L
GTIN	4002395134687
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Scie oscillante et à onglet avec fonction de traction.

- · Grande capacité de coupe jusqu'à 305×90 mm à 90°.
- · Laser de ligne de coupe intégré et éclairage à LED du poste de travail pour des coupes précises.
- · Réglage fin de l'angle jusqu'à 50° avec blocage.
- · Câble secteur de 3 m.
- Le système intégré d'aspiration de poussières collecte jusqu'à 80 % de toutes les particules de poussière.

Livraison:

Avec dispositif de serrage de pièce, flexible d'aspiration et capot, lame de scie à 48 dents (\varnothing lame de scie / \varnothing alésage: 254 / 30 mm), outil pour changement de lame de scie.

Remarque(s):

Lames de scie circulaire adaptées, voir codes art. 078227 et suivants.

Description technique

Angle d'inclinaison max. droite	-2 degré
---------------------------------	----------

Angle d'onglet max. gauche	50 degré
Poids	19,5 kg
Angle d'inclinaison max. gauche	47 degré
Vitesse de rotation max.	4500 min ⁻¹
Référence fabricant	PS254L
Angle d'onglet max. droite	50 degré
Puissance absorbée	2000 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Scies

Accessoires

Lame de scie en carbure, \varnothing 254 \times 30 mm Diamètre / nombre de dents 254/Z80	078227 254/Z80
Table de travail pour PS254L Type PSU1000	078240 PSU1000