

**Fraise réglable, Queue Weldon, Ø queue D<sub>s</sub> h6: 16mm****Données de commande**

N° commande	216635 16
GTIN	4045197778970
Classe d'article	220

**Description****Exécution:**

En acier à outils trempé. Vernier gravé. Deux arêtes dégagées.

**Utilisation:**

Pour l'ébavurage en poussant et en tirant, le chanfreinage et le lamage.

Convient pour le fraisage en plongée oblique.

**Pour angles de 0° à 90°, réglage progressif.**

**Remarque(s):**

**Pour un réglage précis du degré, utiliser un banc de pré-réglage.**

**Description technique**

Longueur de col L <sub>1</sub>	37 mm
Nombre de dents Z	1
Ø queue D <sub>s</sub> h6	16 mm
Plaquette adaptée	SP.T09T3..
Jeu de vis pour plaquettes	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Vis de serrage pour élément de réglage	219887
Élément de réglage	219885
Ø fraisage D	16 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	86 mm

Type de queue	Queue Weldon
Plage de réglage de l'angle de chanfreinage	0-90 degré
Type de produit	Fraises à lamer

---

## Accessoires

Elément de réglage	219885
Vis de serrage	219887
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219841