

**Fraise réglable, Queue Weldon, Ø queue Ds h6: 25mm****Données de commande**

N° commande	216635 25
GTIN	4045197778994
Classe d'article	220

Description**Exécution:**

En acier à outils trempé. Vernier gravé. Deux arêtes dégagées.

Utilisation:

Pour l'ébavurage en poussant et en tirant, le chanfreinage et le lamage.

Convient pour le fraisage en plongée oblique.

Pour angles de 0° à 90°, réglage progressif.

Remarque(s):

Pour un réglage précis du degré, utiliser un banc de pré-réglage.

Description technique

Nombre de dents Z	1
Plaquette adaptée	SP.T1204..
Jeu de vis pour plaquettes	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ø queue D _s h6	25 mm
Longueur de col L ₁	49 mm
Vis de serrage pour élément de réglage	219888
Élément de réglage	219886
Ø fraisage D	25 mm
Longueur totale L _{tot}	105 mm

Type de queue	Queue Weldon
Plage de réglage de l'angle de chanfreinage	0-90 degré
Type de produit	Fraises à lamer

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219848
Élément de réglage	219886
Vis de serrage	219888