

Garant
CNMG 09T304, Nuance: HB7010-1

Données de commande

N° commande	250050 HB7010-1
GTIN	4045197779038
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T304 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 500 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Nuance	HB7010-1
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Brise-copeaux	SS
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Continue

Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage