

Garant**CNMG 160612, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	250170 HB7010-1
GTIN	4045197779649
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160612 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 8 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

Nuance	HB7010-1
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Rayon d'angle	1,2 mm
Application principale	P

Prof. coupe a_p	0,5 - 8 mm
Brise-copeaux	SM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage