

**Garant****CNMG 120412, Nuance: HB7010-1****Données de commande**

N° commande	250324 HB7010-1
GTIN	4045197779694
Classe d'article	21G

**Description**

CNMG 120412 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SG

Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 8 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 375 m/min**Description technique**

Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7010-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 375 m/min
Brise-copeaux	SG
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 8 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage