

Garant
CNMM 160612, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	250458 HB7010-1
GTIN	4045197779786
Classe d'article	21G

Description

CNMM 160612 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SR

 Prof. coupe a_p : 2 - 10 mm

Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 375 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 375 m/min
Brise-copeaux	SR
Application principale	P
Prof. coupe a_p	2 - 10 mm
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	1,2 mm
Nuance	HB7010-1

Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMM 160612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage