

**Garant****DNMG 110408, Nuance: HB7010-1****Données de commande**

N° commande	250654 HB7010-1
GTIN	4045197779830
Classe d'article	21G

**Description**

DNMG 110408 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 500 m/min**Description technique**

Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Nuance	HB7010-1
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	SS

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 500 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage