

Garant**RC.X 1003, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	260640 HB7020
GTIN	4045197801845
Classe d'article	21G

Description

RC.X 1003 HB7020 Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Application principale	P
Nuance	HB7020
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	RCMX 1003
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage