

Garant
DNMG 150608, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	250862 HB7010-1
GTIN	4045197779915
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150608 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SG

 Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 375 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SG
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 375 m/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm

Nuance	HB7010-1
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage