

Garant**RC.X 1204, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	260650 HB7010-1
GTIN	4045197801852
Classe d'article	21G

Description

RC.X 1204 HB7010-1 Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Nuance	HB7010-1
Brise-copeaux	SM
Condition de coupe	Continue

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	RCMX 1204
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage