

Garant
KNUX 160410L, Nuance: HB7010-1

Données de commande

N° commande	251038 HB7010-1
GTIN	4045197779960
Classe d'article	21G

Description

KNUX 160410L HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Brise-copeaux: 2,2 mm

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Nuance	HB7010-1
Rayon d'angle	1 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	2,2 mm
Brise-copeaux	SM
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160410L
Type de produit	Plaquette pour tournage