



Perceuse à deux vitesses, Type: 720554



Données de commande

N° commande	075150 720554
GTIN	4014586882512
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- **Perceuse à main à deux vitesses compacte pour le perçage, le fraisage, le taraudage et le vissage.**
- **Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage en douceur.**
- **Interrupteur intégral avec commutateur d'inversion du sens de rotation pour un maniement aisé.**

Poignée supplémentaire crantée pour une prise en main sûre (ergonomique).

Avantage(s):

Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide avec verrouillage, 1 poignée supplémentaire.

Remarque(s):

Forets hélicoïdaux adaptés, voir à partir du code art. 114000.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois 2ème vitesse	25 mm
Puissance absorbée	500 W
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse	35 mm
Référence fabricant	BOP 10-2

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse	10 mm
Attachement pour mandrin porte-forets	1/2 pouce – 20 UNF
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 2ème vitesse	8 mm
Poids	2 kg
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Capacité de serrage du mandrin	1,5 - 13 mm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 700 min ⁻¹
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 2250 min ⁻¹
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Acier
Type de produit	Perceuse