


**Garant**
**SNMG 190612, Nuance: HB7010-1**


## Données de commande

N° commande	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Classe d'article	21G

## Description

SNMG 190612 HB7010-1 Rayon d'angle: 1,2 mm  
 Nuance: HB7010-1  
 Brise-copeaux: SM  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 440 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 6 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 m/min
Brise-copeaux	SM
Nuance	HB7010-1
Rayon d'angle	1,2 mm
Avance $f$	0,15 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Continue

Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 190612
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage