

Garant
TNMG 160404, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	251432 HB7010-1
GTIN	4045197780195
Classe d'article	21G

Description technique

Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	SS
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 m/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7010-1
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour tournage