

**Garant****SC. T 09T304, Nuance: HB7010-1**

## Données de commande

N° commande	260762 HB7010-1
GTIN	4045197780638
Classe d'article	21G

## Description

SC. T 09T304 HB7010-1 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

## Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7010-1
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 440 m/min
Brise-copeaux	SM

Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage