

**Garant**
**VBMT 160404, Nuance: HB7010-1**


## Données de commande

N° commande	261152 HB7010-1
GTIN	4045197780775
Classe d'article	21G

## Description

VBMT 160404 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 500 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Brise-copeaux	SS
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Nuance	HB7010-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 500 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage