



Étau haute pression CN TITAN 2, Type: 160M



Données de commande

N° commande	361302 160M
GTIN	4250364402903
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

Glissière trempée par induction. Bords latéraux, supérieurs et inférieurs rectifiés.

Caractéristique:

Étau pour système de serrage modulaire.

Course de travail supérieure pour le serrage sûr de pièces brutes en association avec la fonction de placage.

Mors avec vis cylindriques M12.

Perte de serrage de 8 mm en cas de placage, 3 mm en cas de préhension.

Les mors de serrage des modèles précédents sont compatibles.

Orifice d'évacuation du lubrifiant et des copeaux. Rainures de dégauchissage de précision.

Filetage pour butée de pièce et pour rallonge.

Force de serrage maximale 40 kN.

Caractéristique(s):

Utilisation à la verticale.

Avantage(s):

Étau haute pression multifonction précis et puissant.

- **Serrage fiable de pièces brutes à l'aide de la broche haute pression avec une course de travail extra longue.**
- **Usinage précis de pièces finies, corps de base usiné sur toutes les faces.**

Fonctionnement:

Serrage exclusivement avec clé dynamométrique réglable (max. 30 Nm). Avec broche haute pression spéciale et amplificateur de puissance mécanique.

Utilisation:

Pour le serrage traditionnel, le serrage avec Gripp et le serrage par placage. Serrage de pièces brutes, coupées au chalumeau et à la scie grâce aux adaptateurs de préhension

trempés et interchangeables dans la pièce à usiner. Conviennent pour tous les matériaux présentant une résistance de 1000 N/mm². Montage horizontal et latéral.

Livraison:

Avec 3 clés mâles coudées, douille 12 pans de 14, 4 brides de serrage.

Accessoire(s):

- **Mors 361331 – 361970.**
- **Clé dynamométrique 656050 réf. 60.**
- **Plaque adaptatrice pour changement rapide des mors Xtric 361293 et 361294 réf.125.**
- **Plaques adaptatrices 361297 et 361298 réf. 125**

Remarque(s):

Possibilité d'augmenter la capacité de serrage à l'aide des corps de base 36 0420 réf. 160.

Description technique

Type	160M
Longueur totale L	587 mm
f	21 mm
Hauteur corps de base c	115 mm
Rainure transversale	20 mm
m	234 mm
g	30 mm
Poids	68 kg
Largeur corps de base B	164 mm
Rainure longitudinale	20 mm
r	164 mm
Longueur corps de base a	530 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	Titan2/TitanSense
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Mors 5 faces Pour type FIX	361361 FIX
Valise pour kit de placage Pour type 1	361346 1

Mors étagé pour adaptateurs de préhension mobile Pour type 160	361347 160
Mors 5 faces Pour type MOBIL	361361 MOBIL
Valise pour kit de placage Pour type 2	361346 2
Adaptateur de préhension, carbure, hauteur 7,1 – 8,6 mm Type	361242
Mors étagé pour adaptateurs de préhension fixe Pour type 160	361348 160
Kit valise pour mors 5 faces	361365
Butée de pièce	360555
Adaptateur de préhension 2 pointes, hauteur 5,2 – 6,7 mm Type	361240