

Garant**Fraise à chanfreiner, HB740, Ø D: 10,4mm****Données de commande**

N° commande	210410 10,4
GTIN	4045197804266
Classe d'article	21M

Description technique

Nombre de dents Z	3
Ø fraise min., pour alésages à partir de	2,5 mm
Ø fraisage	10,4 mm
Pour vis DIN à tête cylindrique	M5
Long. tête l	16 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,05 mm
Longueur de coupe	7,1 mm
Ø queue	7,2 mm
Série	TopCut
Dimensions de l'attachement	10 mm
Revêtement	TiAlN
Nuance	HB740
Type d'outils	Carbure monobloc
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90
Norme	Norme usine

Graduation des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	non
Queue	GARANT TopCut
Type de produit	Inserts de coupe pour lamage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	80 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	60 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	65 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	60 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	10 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	12 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	15 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	35 m/min	K
CuZn	adaptée	70 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
Air	moyennement adaptée		