


Garant**Aimant permanent, pas polaire transversal, Longueur L: 320mm**

Données de commande

N° commande	380040 320
GTIN	4045197781772
Classe d'article	310

Description

Exécution:

- **Boîtier en aluminium, à poser ou à monter.**
- **Butées sur 3 côtés.**
- **2 points de commutation.**
- **Barre-poignée fraisée.**
- **Avec 4 alésages ZeroClamp, mesure étalon 200.**
- **Lamelles en laiton de 3 mm / acier 12 mm.**

2 points de commutation pour deux champs magnétiques;

Pour les pièces de grande taille à serrer sur l'ensemble du champ magnétique, les deux points de serrage doivent être activés.

Avantage(s):

Possibilité de serrage de deux pièces sur une palette et d'occupation partielle (par 2 points de commutation).

Utilisation:

Pour le serrage de moyennes et grandes pièces lors d'opérations de rectification, de fraisage et d'électroérosion.

Livraison:

Clé Allen.

Remarque(s):

Tirettes GARANT ZeroClamp correspondantes 360025 18M16 ou 18M16/138.

Fixation de la palette à l'aide de tirettes ZeroClamp ou de brides de serrage via les rainures fraisées directement sur la table de la machine.

Description technique

Profondeur du champ magnétique	6 mm
Force d'attraction nominale	130 N/cm ²
Longueur plateau polaire	320 mm
Poids	38 kg
Usure de la plaque polaire	6 mm
Dim. D	258 mm
Largeur B	320 mm
Hauteur H	68,5 mm
Type de produit	Plateau magnétique