


**Garant****Jeu de plaquettes GARANT Power Drill SOGX 080407 Type UNI, HB6535, Type: 30****Données de commande**

N° commande	GG2386 30
GTIN	4062406206109
Classe d'article	GGN

**Description****Adapté(s) pour:**

GARANT Power Drill 234000 – 234015.

**Recommandation(s):**

Lors du pré-perçage avec le foret à queue combinée 234015, réduire l'avance à 70%.

**Remarque(s):**

GG2354 – GG2360 - Ne pas utiliser en plaquette centrale. (Indispensable pour plaquette centrale = nuance de coupe HB630)

**Description technique**

Série	Perceuse électrique
Contenu	30
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB6535
Type de produit	Plaquettes pour perçage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	Adapté	260 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	Adapté	240 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	Adapté	210 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	Adapté	170 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	Adapté	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	140 m/min	M
Fonte GG(G)	Adapté	140 m/min	K
Uni	Adapté		
av. arrosage max.	Adapté		

## Accessoires

SOGX 080407 Type UNI

234062 UNI