

Garant**Petite fraise rotative Z FINE – très fine, Carbure, Type: I0204****Données de commande**

N° commande	546840 I0204
GTIN	4045197156648
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Petites fraises limes rotatives en carbure avec Ø tige 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes. Egalement pour l'usinage de Ø intérieurs.

Description technique

Ø tête	2,5 mm
Forme	I0204
Degré de finesse de la denture	très fine
Forme	Intérieur
Abréviation denture	Z FINE
Ø queue	3 mm
Longueur totale	40 mm
Longueur tête	4 mm
Série	Denture Z FINE
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		