

Garant**Petite fraise rotative Z FINE – très fine, Carbure, Type: I0408****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 546840 I0408 |
| GTIN | 4045197156655 |
| Classe d'article | 51D |

Description**Exécution:**

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Petites fraises limes rotatives en carbure avec Ø tige 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes. Egalement pour l'usinage de Ø intérieurs.

Description technique

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Longueur totale | 50 mm |
| Degré de finesse de la denture | très fine |
| Ø tête | 4 mm |
| Abréviation denture | Z FINE |
| Ø queue | 3 mm |
| Forme | I0408 |
| Forme | Intérieur |
| Longueur tête | 8 mm |
| Série | Denture Z FINE |
| Type d'outils | Carbure |

Type de produit

Fraises rotatives

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |