



## Systeme de marquage de table mini 120/100 Station Touch, Type: STATION



### Données de commande

N° commande	085756 STATION
GTIN	
Classe d'article	04F

### Description

#### Exécution:

Systeme de marquage de table avec:

- **Ecran tactile capacitif**
- **Levier pour un changement de pièce rapide**
- **Entraînement électromagnétique**
- **Eclairage à LED commutable de la zone de marquage**
- **Câble électronique guidé par chaîne porte-câble**
- **Pointeur laser pour simulation du processus de marquage**
- **30 puissances de frappe réglables**
- **Logiciel intégré**

### Description technique

Profondeur de marquage max.	5 mm
Hauteur écriture	1 - 99,9 mm
Référence fabricant	mini 120/100 STATION
Interface	Interface Digimatic

Interface	Ethernet
Hauteur champ de marquage max.	100 mm
Largeur champ de marquage max.	120 mm
Caractère	0-9
Caractère	Signe de ponctuation
Caractère	Aa-Zz
Police	Police moyenne
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	230 V
Type de produit	Appareils de marquage à aiguille

## Accessoires

Tôle support magnétique pour FlyMarker® mini Type 120/45	085758 120/45
Aimant à percussion ultra-puissant Type 120/45	085779 120/45
Colonne-support pour utilisation fixe Type MINI	085783 MINI
Réalisation du logo à partir d'un fichier Type LOGO	085785 LOGO
Aiguille de marquage pour FlyMarker® Angle de la pointe de l'aiguille de marquage 110 degré	085790 110
Aiguille de marquage pour FlyMarker® Angle de la pointe de l'aiguille de marquage 60 degré	085790 60
Aiguille de marquage pour FlyMarker® Angle de la pointe de l'aiguille de marquage 90 degré	085790 90