

Assortiment de valises pour mandrins HT, SA 40 court, Type: 40



Données de commande

N° commande	302024 40
GTIN	4045197733276
Classe d'article	33W

Description

Exécution:

- Rigidité totale très élevée grâce à la construction optimisée.
- Modèle SA40 et HSK-A 63 avec alésage Ballufchip.
- Réglage axial de la longueur possible (réglage 10 mm).

Avantage(s):

- Transmission de couple maximale (550 Nm), pour une sécurité de processus garantie.
- Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce, une augmentation de la durée de vie et un ménagement de la broche.
- Excellente précision de concentricité et de répétabilité < 0,003 mm.
- Maniement aisé.
- Réglage exact de la longueur axiale.
- Thermorésistance jusqu'à 170 °C.
- Flexibilité totale grâce à des douilles de réduction de haute qualité.

Utilisation:

- Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.
- Pour le fraisage grosse ébauche.

Livraison:

1× mandrin expansible hydraulique HT GARANT 302028 réf. 20, 5× douilles de réduction Ø 20 - Ø de serrage 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× clé de serrage ouv. 5, 1× valise avec insert en mousse.

Accessoire(s):

- Tirettes (AB) 308600 – 308806.

· Clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835.**Description technique**

Ø serrage D ₁	20 mm
Longueur de col cote A	64,5 mm
Ø ext. D	49 mm
Long. utile L ₁	45,5 mm
Support	SA 40 court
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin expansible hydraulique